

Tagging vejledning - Blærescanner, BioCon 700

Beskrivelse:

Blærescanner, BioCon 700

Tag er monteret på toppen av skanner
Husk å rengjøre / desinfisere før montering

RFID tag:

Alien ALN9640

Alien Technology (inlay)



Off-metal, ambient temperature up to +85C

God følsomhet og omnidireksjonal udstrålings karakteristik i længderetningen ved montage på RF venlige materialer (ikke metal eller væske)

RFID Tag - Udvælgelses kriterier:

Montering

Plastik Ja

Monteres på håndholdt udstyr Ja

RFID Tag - Test resultat:

Tagging Test Rapport



Note:

Billeder:



Tagging vejledning - Blærescanner, BioCon 700

Billeder:

